

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Középtolódás L <sub>3</sub>	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Lapkaméret	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	13,5 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	A10K SDUCR/L07
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500