

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260329 16/07
GTIN	4045197652867
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	20 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Kés ISO kódja	AH16Q SDQCR/L07
Középtelődés L ₃	10 mm
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500