

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260333 25/11
GTIN	4045197653048
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kinyúlási hossz L ₁	125 mm
Kés ISO kódja	AH25R SDUCR/L11
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Középtolódás L ₃	16 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500