

Garant**Furatkés készlet, HM, jobbos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260324
GTIN	4045197652751
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	E12M SDUCR/L07
Kés ISO kódja	E10K SDUCR/L07
Befogási magasság L ₂	9,6 mm
Befogási magasság L ₂	11,6 mm
Középtolódás L ₃	7 mm
Középtolódás L ₃	9 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN 8024
Szabvány	Gyári szabvány

Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Furatkés, HM Szár Ø / lapkaméret 10/07 mm	260318 10/07
Furatkés, HM Szár Ø / lapkaméret 12/07 mm	260318 12/07