

Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251222 HB7020
GTIN	4045197699565
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7020 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 6 mm
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7020

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz