

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260342 12/07
GTIN	4045197653079
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	A12L SDUCR/L07
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Teljes hossz L	140 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500