

**SNMG 120404, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251253 CA6525
GTIN	4960664471867
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 120404 CA6525 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: CA6525
Forgácstörő: MS
Fogásmélység a_p : 0,8 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,8 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MS
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	CA6525

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz