

**Garant****Furatkés készlet HSS, jobbos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260334
GTIN	4045197653055
Árucikk kategória	29W

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	AH0810H SDUCR/L07
Kés ISO kódja	AH1216M SDUCR/L07
Kés ISO kódja	AH1012K SDUCR/L07
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	7 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	11 mm

Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	28 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	36 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	150 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	8 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	10 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	12 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 1012/07 mm	260332 1012/07
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 8/07 mm	260332 8/07
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 1216/07 mm	260332 1216/07
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 0810/07 mm	260332 0810/07