


SNMG 120408 10 darabos készlet, Minőség: HBX020

Rendelési adatok

Rendelés száma	251264 HBX020
GTIN	4045197664471
Árucikk kategória	22D

Leírás

SNMG 120408 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 1 - 5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	PM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Minőség	HBX020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámanyag	HM
Sorozat	QuickTurn esztergakés
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Váltólapka kiosztás	egyenes