

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260332 20/11
GTIN	4045197652959
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Kinyúlási hossz L ₁	100 mm
Középtolódás L ₃	16 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	26 mm
Kés ISO kódja	AH20R SDUCR/L11
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500