

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260342 16/07 |
| GTIN | 4045197653086 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------------|
| Kés ISO kódja | A16Q SDUCR/L07 |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 20 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 |
| Lapkaméret | 7 mm |
| Középtolódás L ₃ | 11 mm |
| Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. |
| Teljes hossz L | 180 mm |
| Befogási magasság L ₂ | 14 mm |
| Beállítási szög κ | 93 fok |
| Szár Ø D _s | 16 mm |
| Szabvány | DIN 8024 |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Váltólapka csavar készlet Típus 7 | 269028 7 |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |