

Garant**Furatkés készlet HSS, balos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260335
GTIN	4045197653062
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	AH0810H SDUCR/L07
Kés ISO kódja	AH1216M SDUCR/L07
Kés ISO kódja	AH1012K SDUCR/L07
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	12,5 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	15,5 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	19,5 mm
Befogási magasság L_2	9 mm
Befogási magasság L_2	11 mm
Befogási magasság L_2	15 mm
Középtolódás L_3	7 mm
Középtolódás L_3	9 mm
Középtolódás L_3	11 mm

Fejhossz L ₁	22 mm
Fejhossz L ₁	28 mm
Fejhossz L ₁	36 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	150 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Nyak szélessége L ₄	10 mm
Nyak szélessége L ₄	12 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 1216/07 mm	260333 1216/07
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 8/07 mm	260333 8/07
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 1012/07 mm	260333 1012/07
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 0810/07 mm	260333 0810/07