

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260342 20/11
GTIN	4045197653093
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Középtolódás L <sub>3</sub>	13 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kés ISO kódja	A20R SDUCR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	18 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500