

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 0810/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L ₁	22 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12,5 mm
Kés ISO kódja	AH0810H SDUCR/L07
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Középtolódás L ₃	7 mm
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500