

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A25R SDUCR/L11
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Lapkaméret	11 mm
Középtolódás L ₃	17 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500