

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260342 32/11
GTIN	4045197656049
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Kés ISO kódja	A32S SDUCR/L11
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Alátétlapka	269005 3
Középtolódás L ₃	22 mm
Lapkaméret	11 mm
Alátétlapka csavar	269013 2
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 3

269005 3

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500