



## Moduláris satu, Pofaszélesség A: 200/3mm

### Rendelési adatok

Rendelés száma	362110 200/3
GTIN	4067263107149
Árucikk kategória	32P

### Leírás

#### Kivitel:

- Gépsatu leszorító pofákkal.
- Egyszerű mechanikus működtetés (3,5 t-ig).
- A befogási tartomány könnyen beállítható.
- Betétedzett HRC 60.
- Párhuzamosság 0,02 mm.

#### Tartalom:

Munkadarab ütköző, 2 darab horonycsap 362160 sz. 18/16-os mérethez hasonló, 1 szorítókulcs, 1 csavarkulcs belső hatszög csavarokhoz, 4 szorítókörm.

#### Figyelem:

Ettől eltérő illesztő horonycsapokat lásd a 362160 cikkszámnál.

### Műszaki leírás

Illesztő horony, hosszanti l	16 mm
Teljes hossz L	595 mm
Illesztő horony, keresztirányú n	16 mm
Pofamagasság C	65 mm
Befogási tartomány b	300 mm
Pofaszélesség A	200 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Gerardi 200
Súly	69 kg
Alaptest magassága G	70 mm
Termék fajtája	Gépsatu

