



Moduláris satu, Pofaszélesség A: 200/4mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	362110 200/4
GTIN	4067263107156
Árucikk kategória	32P

Leírás

Kivitel:

- Gépsatu leszorító pofákkal.
- Egyszerű mechanikus működtetés (3,5 t-ig).
- A befogási tartomány könnyen beállítható.
- Betétedzett HRC 60.
- Párhuzamosság 0,02 mm.

Tartalom:

Munkadarab ütköző, 2 darab horonycsap 362160 sz. 18/16-os mérethez hasonló, 1 szorítókulcs, 1 csavarkulcs belső hatszög csavarokhoz, 4 szorítókörm.

Figyelem:

Ettől eltérő illesztő horonycsapokat lásd a 362160 cikkszámnál.

Műszaki leírás

Befogási tartomány b	400 mm
Súly	74 kg
Alaptest magassága G	70 mm
Illesztő horony, hosszanti l	16 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Gerardi 200
Illesztő horony, keresztirányú n	16 mm
Pofamagasság C	65 mm
Pofaszélesség A	200 mm
Teljes hossz L	695 mm
Termék fajtája	Gépsatu

