

HEDI

LED-es akkus rúdlámpa



Rendelési adatok

Rendelés száma	081259
GTIN	4003644006090
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Akkus rúdlámpa forgatható műanyag akasztóval; be/ki kapcsoló, külön kapcsolható felületmegvilágító fény és zseblámpa.

Fényes felületi fény 160 LED-del. Töltőkészülék 230 V / 12 V és SZGK töltőkábel.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

IP védetség osztály: IP 20

ATEX zóna: Nincs

Fényáram: 560 lm

Világítási idő: 3 óra

A tartalmazott akkumulátorok száma: 1

Műszaki leírás

Fényáram	560 lm
IP védetség osztály	IP 20
Világítási idő	3 óra
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
ATEX zóna	Nincs
Termék fajtája	Vizsgálólámpa

