

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260342 40/11
GTIN	4045197656056
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	269005 3
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Kés ISO kódja	A40T SDUCR/L11
Középtolódás L ₃	27 mm
Alátétlapka csavar	269013 2
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	49 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L ₂	39 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

Alátétlapka Típus 3

269005 3

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500