



**KOMET TwinKom® alaptest kétélű kiesztergálóhoz axiális állítás nélkül ABS® szárral, Hosszú, Ø Dmin – Ø Dmax: 83-124mm**



## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 236682 83-124 |
| GTIN              | 4047109262096 |
| Árucikk kategória | 24F           |

## Leírás

### Kivitel:

- A radiálisan állítható késszárak (abszolút kétélű) lehetővé teszik a fúrószerszám fogásmegosztásra való átalakítását nagyobb fogásmélységekhez.
- Kompakt szerszámfelépítés.
- Beállítható gömbfúvóka a vágóélekhez történő célzott hűtőfolyadék hozzavezetéshez.
- Mély fúrási műveleteknél a spirálhornyok elszállítják a forgácsot.

### Figyelem:

**A tartókat és váltólapkákat külön kell megrendelni.**

További kivitelek külön rendelésre.

### Rendelési példa:

1×236680 sz. 24–32 méret – Alaptest a G01 kétélű kiesztergálóhoz.

2×236684 sz. 24–32 méret – Tartó kétélű kiesztergálóhoz.

10×236520 sz. 18–010 méret – Váltólapkák univerzális használathoz (BK8425 minőségekben).

## Műszaki leírás

|  |             |
|--|-------------|
| Gallérhossz L <sub>2</sub>                     | 16,5 mm     |
| ABS® szár Ø D <sub>s</sub>                     | 80 mm       |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>                  | 155 mm      |
| Ø tartomány D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub> | 83 - 124 mm |
| Kivitel  | Hosszú      |
| Szár   | ABS         |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fúrési felhasználás | domború               |
| Fúrési felhasználás | Keresztirányú fúrás   |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás        |
| belső hűtés         | igen                  |
| Termék fajtája      | Kiesztergáló szerszám |