

**Garant****Hidroplasztikus befogó slim Master Chuck, HSK-A 63 rövid, Befogási ØD1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307502 32
GTIN	4067263108306
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, azonos a DIN 69882-8 szerinti zsugorbefogókkal azonos kontúr)
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 120°C-ig 4 órán át hőálló.
- Akár 10-szer több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka – egyszerű kezelés.
- Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó – megbízható és tartós, prémium körfutás.

**Előny:****A zsugorbefogóval megegyező tulajdonságok:**

- Pontosság
- Extrém karcsú, azonos zavaró megfogóelemek

**Előnyök a zsugorbefogóval szemben:**

- Jobb csillapítás
- Egyszerű kezelhetőség
- Rugalmasság ( a szűkítőperselyeknek köszönhetően)
- Nincs szükség zsugorító készülékre (költségek, energiafogyasztás)

**Felhasználás:**

Különösen a szerszám- és formagyártás területén, illetve ahol kisebb zavaró megfogóelemek szükségesek.

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.  
h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302140; 302135 302145 302147 sz. 12 méret, és 302150; 302155; 302160; 302165 sz. 20. méret.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	52,5 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Hűtőcsatorna furat	nem
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbe fogó