

Garant**Performance hidropasztikus befogó Master Chuck, HSK-A 63 rövid, Befogási ØD1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307630 32
GTIN	4067263108344
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Különösen alkalmas nagy dinamikájú marási felhasználáshoz.
- FEM (Finite-Elemente-Methode) által optimalizált külső kontúr – robusztus a maximális merevség, a nagyobb szerszámtartomány, nagyobb időegység alatt leválasztott forgásmennyiség, minden megmunkálási stratégiához megfelelő.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 170°C-ig 4 órán át hőálló.
- Akár 10-szer több befogási művelet is lehetséges a standard hidropasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka – egyszerű kezelés.
- Szabadalmaztatott új hidropasztikus befogó – megbízható és tartós, prémium körfutás.

Felhasználás:

Univerzálisan nyolási és simítási műveletekhez készült. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302140; 302135 302145 302147 sz. 12 méret, és 302150; 302155; 302160; 302165 sz. 20. méret.

Műszaki leírás

Befogási $\varnothing D_1$	32 mm
Külső $\varnothing D$	62,5 mm
$\varnothing D_2$	58,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	110 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Balluffchip furat	igen
Hűtőcsatorna furat	nem
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó