

Garant GRIDLINE

ToolCar Alcantara műhelykocsi, speciális kiadás, 20×16G, Fiókok száma: 7**Rendelési adatok**

Rendelés száma	914521 7
GTIN	4067263108566
Árucikk kategória	90N

Leírás**Kivitel:**

A ToolCar műhelykocsi antracit színű speciális kiadása Alcantara bőrrel borított szárakkal és fogantyúval rendelkezik. Bambusz munkalappal és beültetett nemesacél plakettel, amelyen a kocsi sorozatszám szerepel. A különleges kiadásból csak 50 darab létezik.

Központi zárható értékmegőrző rekesszel / oldalsó rekesszel. 100%-ban kihúzható fiókok 40 kg teherbírással és

egyenkénti fiók kihúzással. Oldalsó falakkal 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban az GARANT easyFix akasztók és tartók rögzítéséhez akasztók és tartók, valamint perforált fal tartozékok.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Tartalom:

Fiókrendezőkkal:

75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. **Szárak és fogantyú Alcantara bőrrel.**

Figyelem:

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemez és a 951741 – 951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.

További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoporthoz talál. Hozzávaló fiókrendezők:

Hasított szegélylemez 951560 sz. 75 méret; 125 méret és 200 méret;

Elválasztó lapok 951510 méret 75 méret; 125 méret és 200 méret;

Beilleszthető válaszfalak 951721 – 951821 sz. 75 méret; 951731 – 951821 sz. 125 méret és 951741 – 951821 sz. 200 méret.

Műszaki leírás

Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Súly	87 kg
Mélység	500 mm
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Szélesség	800 mm
Fiókok száma	7
Sorozat	Műhelykocsi ToolCar
Sorozat	ToolCar
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Magasság	1000 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×16G
Hengerzár	Moduláris betét
Termék fajtája	Műhelykocsi

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/914521-7>
