



KOMET TwinKom® alaptest kétélű kiesztergálóhoz axiális állítás nélkül ABS® szárral, rövid, Ø Dmin – Ø Dmax: 83-124mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	236680 83-124
GTIN	4047109262089
Árucikk kategória	24F

Leírás

Kivitel:

- A radiálisan állítható készszárak (abszolút kétélű) lehetővé teszik a fúrószerszám fogásmegosztásra való átalakítását nagyobb fogásmélységekhez.
- Kompakt szerszámfelépítés.
- Beállítható gömbfúvóka a vágóélekhez történő célzott hűtőfolyadék hozzávezetéshez.
- Mély fúrási műveleteknél a spirálhornyok elszállítják a forgácsot.

Figyelem:

A tartókat és váltólapkákat külön kell megrendelni.

További kivitelek külön rendelésre.

Rendelési példa:

1×236680 sz. 24–32 méret – Alaptest a G01 kétélű kiesztergálóhoz.

2×236684 sz. 24–32 méret – Tartó kétélű kiesztergálóhoz.

10×236520 sz. 18–010 méret – Váltólapkák univerzális használathoz (BK8425 minőségekben).

Műszaki leírás

Ø tartomány $D_{min}-D_{max}$	83 - 124 mm
ABS® szár Ø D_s	63 mm
Teljes hossz L_{ges}	70 mm
Kivitel	rövid

Szár	ABS
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám