

**KOMET® Unisix® váltólapka, P25M, Jelölés, típus W29: 42-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236740 42-010
GTIN	4047109059245
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

236650; 236660; 236685; 236686 sz.

Figyelem:**A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Típus: ST900

Váltólapka ISO kód: WOEX 080404

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,16 mm/ford,**Műszaki leírás**

Megnevezés	42-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,16 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 080404
Minőség	P25M
Típus	ST900
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		