



## KOMET TwinKom® alaptest kétélű kiesztergálóhoz axiális állítás nélkül ABS® szárral, Hosszú, Ø Dmin – Ø Dmax: 139-215 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	236682 139-215
GTIN	4047109261921
Árucikk kategória	24F

### Leírás

#### Kivitel:

- A radiálisan állítható késszárak (abszolút kétélű) lehetővé teszik a fúrószerszám fogásmegosztásra való átalakítását nagyobb fogásmélységekhez.
- Kompakt szerszámfelépítés.
- Beállítható gömbfűvóka a vágóélekhez történő célzott hűtőfolyadék hozzávezetéshez.
- Mély fúrási műveleteknél a spirálhornyok elszállítják a forgácsot.

Axiális állítással.

#### Figyelem:

**A tartókat és váltólapkákat külön kell megrendelni.**

További kivitelek külön rendelésre.

#### Rendelési példa:

1×236680 sz. 24–32 méret – Alaptest a G01 kétélű kiesztergálóhoz.

2×236684 sz. 24–32 méret – Tartó kétélű kiesztergálóhoz.

10×236520 sz. 18–010 méret – Váltólapkák univerzális használathoz (BK8425 minőségekben).

belső hűtés: igen

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 240 mm

ABS® szár Ø  $D_s$ : 100 mm

### Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	240 mm
ABS® szár Ø $D_s$	100 mm
Ø tartomány $D_{min}$ - $D_{max}$	139 - 215 mm

Kivitel	Hosszú
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám