



KOMET TwinKom® alaptest kétélű kiesztergálóhoz axiális állítás nélkül ABS® szárral, rövid, Ø Dmin – Ø Dmax: 109-167mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	236680 109-167
GTIN	4047109262102
Árucikk kategória	24F

Leírás

Kivitel:

- A radiálisan állítható késszárak (abszolút kétélű) lehetővé teszik a fúrószerszám fogásmegosztásra való átalakítását nagyobb fogásmélységekhez.
- Kompakt szerszámfelépítés.
- Beállítható gömbfúvóka a vágóélekhez történő célzott hűtőfolyadék hozzavezetéshez.
- Mély fúrási műveleteknél a spirálhornyok elszállítják a forgácsot.

Axiális állítással.

Figyelem:

A tartókat és váltólapkákat külön kell megrendelni.

További kivitelek külön rendelésre.

Rendelési példa:

1×236680 sz. 24–32 méret – Alaptest a G01 kétélű kiesztergálóhoz.

2×236684 sz. 24–32 méret – Tartó kétélű kiesztergálóhoz.

10×236520 sz. 18–010 méret – Váltólapkák univerzális használathoz (BK8425 minőségekben).

belső hűtés: igen

Teljes hossz L_{ges} : 90 mm

ABS® szár Ø D_s : 80 mm

Műszaki leírás

ABS® szár Ø D_s	80 mm
-------------------	-------

Ø tartomány D_{\min} - D_{\max}	109 - 167 mm
Teljes hossz L_{ges}	90 mm
Kivitel	rövid
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám