

## HEDI

### Mobil halogén fényszóró, 230 V, Teljesítményfelvétel: 400 W



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	081212 400
GTIN	4003644013555
Árucikk kategória	08B

#### Leírás

**Kivitel:**

Alumínium présöntött ház alumínium reflektorokkal és égőkkel. Fröccsenő víz ellen védett. Be-/kikapcsoló a házon.

Halogén fényszóró mobil használatra, robusztus állvánnyal (körkörös védelem), kábel feltekercselő szerkezettel.

Fényáram: 9200 lm

Energiahatékonysági osztály : C

#### Műszaki leírás

Fényáram	9200 lm
Égő	Halogén
Teljesítményfelvétel	400 W
Energiahatékonysági osztály	C
Névleges feszültség	230 V
Terméknév attribútum	230 V

