

**WNMG 080412, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252116 CA510
GTIN	4960664700493
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

WNMG 080412 CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: PS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 450 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,15 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 450 m/min
Forgácstörő	PS
Fogásmélység $a_p$	1 - 3,8 mm

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz