

**KOMET® Unisix® váltólapka, P25M, Jelölés, típus W29: 50-010****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 236740 50-010 |
| GTIN              | 4047109059559 |
| Árucikk kategória | 24T           |

**Leírás****Alkalmazható :**

236685; 236686 sz.

**Figyelem:****A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Típus: ST900

Váltólapka ISO kód: WOEX 100504

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/ford,**Műszaki leírás**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Megnevezés                                 | 50-010              |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/ford,        |
| Váltólapka ISO kód                         | WOEX 100504         |
| Minőség                                    | P25M                |
| Típus                                      | ST900               |
| Szerszámanyag                              | HM                  |
| Termék fajtája                             | Váltólapka fúráshoz |

**Felhasználói adatok**

|                               | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 300 m/min            | P              |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 250 m/min            | P              |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 200 m/min            | P              |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 160 m/min            | P              |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 130 m/min            | P              |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                      |                |