



## KOMET TwinKom® alaptest kétélű kiesztergálóhoz axiális állítás nélkül ABS® szárral, rövid, Ø D<sub>min</sub> – Ø D<sub>max</sub>: 139-215mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	236680 139-215
GTIN	4047109262126
Árucikk kategória	24F

### Leírás

#### Kivitel:

- A radiálisan állítható késszárak (abszolút kétélű) lehetővé teszik a fúroszerszám fogásmegosztásra való átalakítását nagyobb fogásmélységekhez.
- Kompakt szerszámfelépítés.
- Beállítható gömbfúvóka a vágóélekhez történő célzott hűtőfolyadék hozzavezetéshez.
- Mély fúrási műveleteknél a spirálhornyok elszállítják a forgácsot.

Axiális állítással.

#### Figyelem:

**A tartókat és váltólapkákat külön kell megrendelni.**

További kivitelek külön rendelésre.

#### Rendelési példa:

1×236680 sz. 24–32 méret – Alaptest a G01 kétélű kiesztergálóhoz.

2×236684 sz. 24–32 méret – Tartó kétélű kiesztergálóhoz.

10×236520 sz. 18–010 méret – Váltólapkák univerzális használathoz (BK8425 minőségekben).

belső hűtés: igen

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 125 mm

ABS® szár Ø D<sub>s</sub>: 100 mm

### Műszaki leírás

Ø tartomány D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub>	139 - 215 mm
--	--------------

Teljes hossz $L_{ges}$	125 mm
ABS® szár $\varnothing D_s$	100 mm
Kivitel	rövid
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám