

HOLEX®**WNMG 080408 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252138 HBX020
GTIN	4045197665867
Árucikk kategória	22D

Leírás

WNMG 080408 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 1 - 5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 300 m/min
Forgácstörő	PM
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Minőség	HBX020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatkés
Sorozat	QuickTurn esztergakés
Sorozat	eco-QT / eco esztergakés
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Cserék / élek száma	6
Váltólapka kiosztás	egyenes