

**WNMG 080412, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Árucikk kategória	25E

Leírás

WNMG 080412 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: MS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,8 - 4 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,8 - 4 mm
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	MS
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz