

**WN.G 080408, Minőség: CA6525**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252114 CA6525
GTIN	4960664472338
Árucikk kategória	25E

## Leírás

WN.G 080408 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: MS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,8 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 220 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácstörő	MS
Fogásmélység $a_p$	0,8 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 220 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,35 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz