

**HOLEX®****WNMG 080408 10 darabos készlet, Minőség: HBX130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252138 HBX130
GTIN	4045197665881
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

WNMG 080408 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,05 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	MM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Fogásmélység $a_p$	1 - 4,5 mm
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HBX130

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatkés
Sorozat	eco-QT / eco esztergakés
Sorozat	QuickTurn esztergakés
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Cserék / élek száma	6
Váltólapka kiosztás	egyenes