

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260343 16/07
GTIN	4045197653123
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	20 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Kés ISO kódja	A16Q SDUCR/L07
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	14 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500