

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A20R SDUCR/L11
Középtolódás L ₃	13 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500