

Garant**DC.T 070204, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260353 HB7020
GTIN	4045197699428
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 070204 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm

Forgácstörő	SS
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz