

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka csavar	269013 2
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Alátétlapka	269005 3
Középtolódás L ₃	22 mm
Kés ISO kódja	A32S SDUCR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 3	269005 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500