

Garant**DC.T 11T304, Minőség: CU7010**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T304 CU7010 Minőség: CU7010

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 210 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Mellékfelhasználás	M
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Forgácstörő	SS
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 140 m/min
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 210 m/min
Minőség	CU7010
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz