

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251416 25/16
GTIN	4045197656933
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A25R PTFNR/L 16
Rugós csap készlet	259047 3
Alátétlapka	259031 34
Középtolódás L_3	17 mm
Könyökemelő	259015 9
Rugó készlet	259044 5
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	32 mm
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Könyökemelő csavar	259018 6
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L_2	24 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D_s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Alátétlapka Típus 34	259031 34
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500