

**HOLEX®****WNMG 060404 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252132 HBX020
GTIN	4045197665775
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

WNMG 060404 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 300 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Fogásmélység $a_p$	1 - 5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 300 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Minőség	HBX020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatkés
Sorozat	QuickTurn esztergakés
Sorozat	eco-QT / eco esztergakés
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Cserék / élek száma	6
Váltólapka kiosztás	egyenes