

**TNMG 160404, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251472 CA6525
GTIN	4960664513185
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Forgácstörő	MQ
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Cserék / élek száma	6

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz