

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Rugós csap készlet	259047 3
Kés ISO kódja	A32S PTFNR/L 16
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Rugó készlet	259044 5
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Könyökemelő csavar	259018 6
Alátétlapka	259031 34
Lapkaméret	16 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	22 mm
Könyökemelő	259015 9
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	31 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Alátétlapka Típus 34	259031 34
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500