

**Védőolaj 3-36, 500 ml, Típus:****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083025
GTIN	5412386006319
Árucikk kategória	08E

Leírás**Kivitel:**

Tisztító- és védőolaj fém felületekhez. Eltávolítja a szennyeződések maradványait, **nedvesség kizorító hatású** és vékony védőréteget képez. Egyenletesen csillogó felületet hoz létre. Szilikontól, gyantától és savaktól mentes. NSF® H2 ételkészítés engedély.

Figyelem:

Flakon tartalma 500 ml (+ 25 %).

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges. Alacsony hajtógáz tartalmú, ezáltal nagyon magas, kb. **95%** hatóanyag tartalmú termékek. Így maximális teljesítmény érhető el.

Kivitel: Szórópalack

Veszélyes anyag jelölés: GHS02 gyúlékony

Veszélyes áru kategória: 2.1

Szórófej: Standard

Műszaki leírás

Szórófej	Standard
Veszélyes anyag jelölés	GHS02 gyúlékony

Szín	kék-zöld
UN szám	UN1950
Oldhatóság vízben	emulgeálható
Forráspont	190 - 250 °C
Veszélyes áru kategória	2.1
Lobbanáspont	78 °C
Dinamikus viszkozitás	3,9 mPas
Tárolási hőmérséklet	15 - 50 °C
Tartalom	0,5 l
Terméknév attribútum	500 ml ml
Kivitel	Szórópalack
Termék fajtája	Rendszertisztító / tisztító olaj