

**Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel, jobbos, Típus: SET11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Árucikk kategória	29W

Leírás**Tartalom:**

Műanyag kofferben.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: A16Q SDUCR/L11

Kés ISO kódja: A25R SDUCR/L11

Kés ISO kódja: A20R SDUCR/L11

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 25 mm

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 27 mm

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kés ISO kódja	A16Q SDUCR/L11
Kés ISO kódja	A25R SDUCR/L11
Kés ISO kódja	A20R SDUCR/L11
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..

Befogási magasság L ₂	15 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Középtolódás L ₃	13,6 mm
Középtolódás L ₃	16 mm
Középtolódás L ₃	18,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	27 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Teljes hossz L	180 mm
Teljes hossz L	200 mm
Teljes hossz L	200 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 14	269028 14
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	269420
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 25/11 mm	260342 25/11
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500