

**DCGX 0702005, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260366 SP4019
GTIN	2050001939135
Árucikk kategória	28D

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 440 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácsoló	62
Sarokrádiusz	0,05 mm
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,15 - 3 mm
Minőség	SP4019
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCGX 0702005
Cserék / élek száma	2

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz