

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251417 32/16
GTIN	4045197650962
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	22 mm
Könyökemelő	259015 9
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Rugó készlet	259044 5
Könyökemelő csavar	259018 6
Lapkaméret	16 mm
Kés ISO kódja	A32S PTFNR/L 16
Alátétlapka	259031 34
Rugós csap készlet	259047 3
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Alátétlapka Típus 34	259031 34
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500