

**Garant****DC.T 11T304, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260359 HB7020
GTIN	4045197699442
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T304 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 400 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 400 m/min
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz